

Garant**Portsculă combi pentru freze cu alezaj Forma ADB, BT 40 scurt, Ø dorn d1: 32mm****Date comandă**

Numărul de comandă	302895 32
GTIN	4045197945013
Clasa articolului	31A

Descriere**Execuție:**

Coda conică, diametrul de fixare, suprafața frontală și manșonul de antrenare sunt rectificat. Toate conurile superfinisate (funcționare silențioasă). Calitatea echilibrării G2,5 / 25000 min⁻¹. Forma ADB.

Aplicație:

Cu pană longitudinală pentru freze cu canal longitudinal, de ex. DIN 841.

Cu inel de antrenare pentru freze cu canal transversal DIN 1880 și canale frontale conform DIN 1830.

Livrare:

Inclusiv pană longitudinală, inel de antrenare și șurub de fixare a frezei.

Accesorii opționale:

șuruburi de tragere (AB) Cod 308760 – 308802. Cheie specială Cod 309840.

Notă:

Răcire interioară posibilă doar cu șurubul de fixare potrivit Cod 309861.

Descriere tehnică

Ø exterior D	58 mm
Ø dornului d ₁	32 mm
Lungime activă dimensiune A	60 mm
Inel de antrenare de schimb Cod 309870	32

cheie specială recomandată Cod 309840	32
Șurub de schimb pentru fixarea frezei, Cod 309860 / 309861	32
Ø de prindere D ₁	32 mm
Suport	BT 40 scurt
Standard	DIN 6358
Normă pentru suport	JIS B6339
Normă pentru suport	ISO 7388-2
Forma	ADB
Calitatea echilibrării G la turația	G 2,5 la 25000 min ⁻¹
Concentricitate	≤ 5 μm
Strategie de așchiere	HPC
Tip produs	Portsculă pentru freze cu alezaj