

**Garant****Bară de strunjit din oțel, pe stânga, Ø cozii / Mărimea plăcuței: 20/09mm****Date comandă**

Numărul de comandă	260725 20/09
GTIN	4045197945136
Clasa articolului	21T

**Descriere tehnică**

Înălțime de strângere $L_2$	19 mm
Decalaj central $L_3$	13 mm
Mărimea plăcuței	9 mm
Lungime activă $L_1$	60 mm
Plăcuță amovibilă compatibilă	SC.. 09T3..
Unghi de reglare $\kappa$	75 grad
Cod ISO Suport	A20Q SSKCR/L09
Lungimea totală L	180 mm
Ø minim al găurii prelabile $D_{min}$	25 mm
Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile	269028 8
Ø cozii $D_s$	20 mm
Standard	DIN 8024
Tip de utilizare	pe stânga
Adâncime de strunjire interioară până la	3xD
Răcire interioară	da
Utilizare	Strunjire longitudinală la interior
Tip produs	Bară pentru strunjire interioară

---

## Accesorii

Bit de precizie pentru Torx®, 1/4 țoli E 6,3 Profil Torx® TX15

674248 TX15

Șurubelniță dinamometrică cu scală, suport pentru tije  
interschimbabile Momentul maxim 500 cNm

659957 500