

**Garant****Mandrină pentru buçe elastice tip ER nichelat, HSK-A 63 lung, pentru dimensiuni de buçe elastice ER: 40****Date comandă**

Numărul de comandă	305394 40
GTIN	4045197945761
Clasa articolului	31A

**Descriere****Execuție:**

Cu gaură pentru cip Baluff/cip RFID.

- **Toate conurile sunt superfinisate (funcționare silențioasă!).**
- **Nu are șurub de reglare axial.**
- **Suprafețele frontale ale conului tip HSK sunt rectificat.**

Nichelat, pentru evitarea coroziunii.

**Aplicație:**

Pentru fixarea sculelor cu coadă cilindrică în buçe elastice ER conform DIN 6499 – Forma A și B.

**Livrare:**

Inclusiv piuliță de strângere High-Speed acoperită.

**Accesorii opționale:**

Conductă de răcire Cod 309880, cheie tubulară Cod 309890, buçe elastice ER Cod 308881 – 309434, cheie de strângere ER Cod 309680 sau 613300.

**Descriere tehnică**

Gama de prindere	3 - 26 mm
Ø exterior D	63 mm
Pentru buçe elastice tip ER	40
Lungime activă dimensiune A	120 mm

Suport	HSK-A 63 lung
Normă pentru suport	ISO 12164-1
Normă pentru suport	DIN 69882-6
Normă pentru suport	DIN 69893
Forma	A
Calitatea echilibrării G la turația	G 2,5 la 25000 min <sup>-1</sup>
Concentricitate	≤ 3 μm
Strategie de așchiere	HSC
Gaură Balluffchip	da
Tip produs	Mandrină cu bucsă elastică

---

## Accesorii

Cheie de strângere ER Pentru mandrina ER 40	309680 40
---	-----------