

**Garant****Mandrină pentru bucșe elastice tip ER nichelat, HSK-A 63 lung, pentru dimensiuni de bucșe elastice ER: 16****Date comandă**

Numărul de comandă	305394 16
GTIN	4045197945730
Clasa articolului	31A

**Descriere****Execuție:**

Cu gaură pentru cip Baluff/cip RFID.

- **Toate conurile sunt superfinisate (funcționare silențioasă!).**
- **Nu are șurub de reglare axial.**
- **Suprafețele frontale ale conului tip HSK sunt rectificat.**

Nichelat, pentru evitarea coroziunii.

**Aplicație:**

Pentru fixarea sculelor cu coadă cilindrică în bucșele elastice ER conform DIN 6499 – Forma A și B.

**Livrare:**

Inclusiv piuliță de strângere High-Speed acoperită.

**Accesorii opționale:**

Conductă de răcire Cod 309880, cheie tubulară Cod 309890, bucșe elastice ER Cod 308881 – 309434, cheie de strângere ER Cod 309680 sau 613300.

**Descriere tehnică**

Gama de prindere	0,5 - 10 mm
Lungime activă dimensiune A	100 mm
Ø exterior D	28 mm
Pentru bucșe elastice tip ER	16

Suport	HSK-A 63 lung
Normă pentru suport	ISO 12164-1
Normă pentru suport	DIN 69882-6
Normă pentru suport	DIN 69893
Forma	A
Calitatea echilibrării G la turația	G 2,5 la 25000 min <sup>-1</sup>
Concentricitate	≤ 3 μm
Strategie de așchiere	HSC
Gaură Balluffchip	da
Tip produs	Mandrină cu bucșă elastică

## Accesorii

Cheie fixă simplă Deschiderea cheii 25 mm	613300 25
---	-----------