

**Garant****Poanson locaș hexagonal metric Ø d = 12 mm, TiN, Hexagon: 10mm****Date comandă**

Numărul de comandă	293043 10
GTIN	4045197946546
Clasa articolului	29L

**Descriere****Execuție:**

Cu strat de acoperire TiN.

**Aplicație:**

Pentru producerea de profiluri **într-o singură etapă de lucru.**

**Adaptat pentru:**

Portsculă broșare Cod 293020 – 293079.

**Notă:**

- **Dimensiuni și profiluri speciale sunt disponibile la cerere.**
- **Valori de referință detaliate găsiți în aplicația noastră ToolScout.**

**Descriere tehnică**

Deschiderea cheii	10 mm
L	20 mm
Materialul sculei	HSS
Toleranță	+ 0,15 până la + 0,18 mm

Profil	Hexagon
L <sub>1</sub>	25 mm
Ø d	12 mm
Strat de acoperire	TiN
Tip produs	Sculă pentru mortezat canale și profiluri