

**Garant****Poanson locaș pătrat metric Ø d = 12 mm, TiN, Pătrat: 7mm****Date comandă**

|                    |               |
|--------------------|---------------|
| Numărul de comandă | 293053 7      |
| GTIN               | 4045197947024 |
| Clasa articolului  | 29L           |

**Descriere****Execuție:**

Cu strat de acoperire TiN.

**Aplicație:**

Pentru producerea de profiluri **într-o singură etapă de lucru.**

**Adaptat pentru:**

Portsculă broșare Cod 293020 – 293079.

**Notă:**

- **Dimensiuni și profiluri speciale sunt disponibile la cerere.**
- **Valori de referință detaliate găsiți în aplicația noastră ToolScout.**

Se recomandă ca execuția profilelor pătrate de > 9 mm să aibă loc doar în materiale ușor de tăiat (cu rată mai mare de îndepărtare a materialului).

**Descriere tehnică**

|                   |       |
|-------------------|-------|
| L                 | 13 mm |
| Deschiderea cheii | 7 mm  |
| Materialul sculei | HSS   |

|                    |  |
|--------------------|--|
| Toleranță          | + 0,13 până la + 0,16 mm                     |
| Profil             | Pătrat                                       |
| L <sub>1</sub>     | 25 mm  |
| Ø d                | 12 mm  |
| Strat de acoperire | TiN  |
| Tip produs         | Sculă pentru mortezat<br>canale și profiluri |