

**Garant****Poanson pentru Torx® Ø d = 16 mm, TiN, Profil Torx®: TX30mm****Date comandă**

|                    |               |
|--------------------|---------------|
| Numărul de comandă | 293066 TX30   |
| GTIN               | 4045197947611 |
| Clasa articolului  | 29L           |

**Descriere****Execuție:**

Cu strat de acoperire TiN.

**Aplicație:**

Pentru producerea de profiluri **într-o singură etapă de lucru.**

**Adaptat pentru:**

Portsculă broșare Cod 293020 – 293079.

**Notă:**

- **Dimensiuni și profiluri speciale sunt disponibile la cerere.**
- **Valori de referință detaliate găsiți în aplicația noastră ToolScout.**

**Descriere tehnică**

|                                   |         |
|-----------------------------------|---------|
| L                                 | 4,5 mm  |
| Torx® Clătinare diametru exterior | 5,63 mm |
| Ø găurii prelabile                | 4,15 mm |
| Materialul sculei                 | HSS     |

|                    |  |
|--------------------|--|
| Profil Torx®       | TX30   |
| Toleranță          | - 0,005 până la + 0,01 mm                    |
| Profil             | Torx®  |
| L <sub>1</sub>     | 40 mm  |
| Ø d                | 16 mm  |
| Strat de acoperire | TiN  |
| Tip produs         | Sculă pentru mortezat<br>canale și profiluri |