

Garant**Poanson pentru Torx® Ø d = 12 mm, TiN, Profil Torx®: TX55mm****Date comandă**

Numărul de comandă	293063 TX55
GTIN	4045197947543
Clasa articolului	29L

Descriere**Execuție:**

Cu strat de acoperire TiN.

Aplicație:

Pentru producerea de profiluri **într-o singură etapă de lucru.**

Adaptat pentru:

Portsculă broșare Cod 293020 – 293079.

Notă:

- **Dimensiuni și profiluri speciale sunt disponibile la cerere.**
- **Valori de referință detaliate găsiți în aplicația noastră ToolScout.**

Descriere tehnică

L	7 mm
Torx® Clătinare diametru exterior	11,4 mm
Ø găurii prelabile	8,25 mm
Materialul sculei	HSS

Profil Torx®	TX55
Toleranță	- 0,015 până la + 0,015 mm
Profil	Torx®
L ₁	25 mm
Ø d	12 mm
Strat de acoperire	TiN
Tip produs	Sculă pentru mortezat canale și profiluri