

Garant**Poanson pentru Torx® Ø d = 8 mm, TiN, Profil Torx®: TX7mm****Date comandă**

Numărul de comandă	293060 TX7
GTIN	4045197947338
Clasa articolului	29L

Descriere**Execuție:**

Cu strat de acoperire TiN.

Aplicație:

Pentru producerea de profiluri **într-o singură etapă de lucru.**

Adaptat pentru:

Portsculă broșare Cod 293020 – 293079.

Notă:

- **Dimensiuni și profiluri speciale sunt disponibile la cerere.**
- **Valori de referință detaliate găsiți în aplicația noastră ToolScout.**

Descriere tehnică

L	1,7 mm
Torx® Clătinare diametru exterior	2,08 mm
Ø găurii prelabile	1,5 mm
Materialul sculei	HSS

Profil Torx®	TX7
Toleranță	0,0 până la +0,01 mm
Profil	Torx®
L ₁	18 mm
Ø d	8 mm
Strat de acoperire	TiN
Tip produs	Sculă pentru mortezat canale și profiluri