

HALDER**Bac de strângere cu pană simplă striat, Filet M: M8****Date comandă**

Numărul de comandă	370021 M8
GTIN	4030618237655
Clasa articolului	37K

Descriere**Aplicație:**

Prin rotirea șurubului de strângere, cele două bacuri de strângere se mișcă spre exterior și apasă piesa pe un opritor fix.

Material:

Corp de bază din oțel pentru scule, călit, lustruit. Bacuri de strângere din oțel pentru scule, călite, brunate și rectificat.

Notă:

Montare în alezaj filetat sau cu piuliță pentru canale în T. Este posibilă o prindere multiplă orizontală sau verticală.

Descriere tehnică

B ₁	29 mm
Filet M	M8
Moment maxim de strângere	43 Nm
Lungime	27 - 31 mm
Forța de strângere	20 kN

Înălțime H	17,5 mm
Tip produs	Dispozitiv prismatic de prindere