

HALDER**Bac de strângere cu pană simplă plan, Filet M: M12****Date comandă**

Numărul de comandă	370022 M12
GTIN	4030618237693
Clasa articolului	37K

Descriere**Aplicație:**

Prin rotirea șurubului de strângere, cele două bacuri de strângere se mișcă spre exterior și apasă piesa pe un opritor fix.

Material:

Corp de bază din oțel pentru scule, călit, lustruit. Bacuri de strângere din oțel pentru scule, călite, brunate și rectificate.

Notă:

Montare în alezaj filetat sau cu piuliță pentru canale în T. Este posibilă o prindere multiplă orizontală sau verticală.

Descriere tehnică

Forța de strângere	30 kN
Filet M	M12
Moment maxim de strângere	85 Nm
B ₁	41 mm
Lungime	42 - 49 mm

Înălțime H	26 mm
Tip produs	Dispozitiv prismatic de prindere