

Garant**CNMG 120408 Wiper, Categorie: HB7020****Date comandă**

Numărul de comandă	250061 HB7020
GTIN	4045197948533
Clasa articolului	21G

Descriere tehnică

Avans f	0,15 - 0,35 mm/rot
Codificare finisare / degroșare	Degroșare-finisare
Sfârâmător de așchii	WSS
Rază la colț	0,8 mm
Adâncime de tăiere a_p	0,3 - 2 mm
Materialul sculei	Carbura
Viteză de așchiere v_c Aplicație principală	150 - 400 m/min
Aplicația principală	P
Condiție de tăiere	ușor întreruptă
Categorie	HB7020
Cod ISO Plăcuță amovibilă	CNMG 120408

Numărul de schimbări / tășuri

4

Tip produs

Plăcuță amovibilă pentru strunjire