

Garant**DNMG 150604 Wiper, Categorie: HB7020****Date comandă**

Numărul de comandă	250659 HB7020
GTIN	4045197948571
Clasa articolului	21G

Descriere tehnică

Aplicația principală	P
Adâncime de tăiere a_p	0,3 - 2 mm
Categorie	HB7020
Rază la colț	0,4 mm
Sfărâmător de așchii	WSS
Avans f	0,15 - 0,35 mm/rot
Condiție de tăiere	ușor întreruptă
Codificare finisare / degroșare	Degroșare-finisare
Materialul sculei	Carbura
Viteză de așchiere v_c Aplicație principală	150 - 400 m/min
Cod ISO Plăcuță amovibilă	DNMG 150604

Numărul de schimbări / tășuri

4

Tip produs

Plăcuță amovibilă pentru strunjire