

Garant**DNMG 150608 Wiper, Categorie: HB7020****Date comandă**

Numărul de comandă	250661 HB7020
GTIN	4045197948588
Clasa articolului	21G

Descriere tehnică

Sfărâmător de aşchii	WSS
Condiție de tăiere	ușor întreruptă
Codificare finisare / degroșare	Degroșare-finisare
Aplicația principală	P
Viteză de aşchiere v_c Aplicație principală	150 - 400 m/min
Categorie	HB7020
Rază la colț	0,8 mm
Adâncime de tăiere a_p	0,3 - 2 mm
Materialul sculei	Carbura
Avans f	0,15 - 0,35 mm/rot
Cod ISO Plăcuță amovibilă	DNMG 150608

Numărul de schimbări / tășuri

4

Tip produs

Plăcuță amovibilă pentru strunjire