

**Garant****TNMG 160408 Wiper, Categorie: HB7020****Date comandă**

Numărul de comandă	251435 HB7020
GTIN	4045197948618
Clasa articolului	21G

**Descriere tehnică**

Avans f	0,15 - 0,35 mm/rot
Sfărâmbător de aşchii	WSS
Codificare finisare / degroşare	Degroşare-finisare
Materialul sculei	Carbura
Viteză de aşchiere v <sub>c</sub> Aplicație principală	150 - 400 m/min
Aplicația principală	P
Rază la colț	0,8 mm
Categorie	HB7020
Condiție de tăiere	ușor întreruptă
Adâncime de tăiere a <sub>p</sub>	0,3 - 2 mm
Cod ISO Plăcuță amovibilă	TNMG 160408
Numărul de schimbări / tășuri	6

Tip produs

Plăcuță amovibilă pentru strunjire