

Garant**WNMG 060408 Wiper, Categorie: HB7020****Date comandă**

Numărul de comandă	251955 HB7020
GTIN	4045197948632
Clasa articolului	21G

Descriere tehnică

Viteză de aşchiere v_c Aplicație principală	150 - 400 m/min
Aplicația principală	P
Condiție de tăiere	ușor întreruptă
Rază la colț	0,8 mm
Categorie	HB7020
Materialul sculei	Carbura
Sfărâmător de aşchii	WSS
Avans f	0,15 - 0,35 mm/rot
Adâncime de tăiere a_p	0,3 - 2 mm
Codificare finisare / degroșare	Degroșare-finisare
Cod ISO Plăcuță amovibilă	WNMG 060408
Numărul de schimbări / tășuri	6

Tip produs

Plăcuță amovibilă pentru strunjire