

**Garant****CNMG 120408 Wiper, Categorie: HB7020****Date comandă**

Numărul de comandă	250157 HB7020
GTIN	4045197948717
Clasa articolului	21G

**Descriere tehnică**

Adâncime de tăiere $a_p$	0,5 - 4 mm
Viteză de așchiere $v_c$ Aplicație principală	120 - 350 m/min
Rază la colț	0,8 mm
Condiție de tăiere	ușor întreruptă
Categorie	HB7020
Aplicația principală	P
Avans $f$	0,3 - 0,45 mm/rot
Codificare finisare / degroșare	Degroșare
Sfărâmător de așchii	WSM
Materialul sculei	Carbura
Cod ISO Plăcuță amovibilă	CNMG 120408

Numărul de schimbări / tășuri	4
Toleranță	M
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire