

**Garant****CNMG 120412 Wiper, Categorie: HB7020****Date comandă**

Numărul de comandă	250159 HB7020
GTIN	4045197948724
Clasa articolului	21G

**Descriere tehnică**

Condiție de tăiere	ușor întreruptă
Rază la colț	1,2 mm
Materialul sculei	Carbura
Viteză de aşchiere $v_c$ Aplicație principală	120 - 350 m/min
Sfărâmtător de aşchii	WSM
Avans $f$	0,3 - 0,45 mm/rot
Categorie	HB7020
Adâncime de tăiere $a_p$	0,5 - 4 mm
Aplicația principală	P
Codificare finisare / degroșare	Degroșare
Cod ISO Plăcuță amovibilă	CNMG 120412

Numărul de schimbări / tășuri	4
Toleranță	M
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire