

Garant**TNMG 160408 Wiper, Categorie: HB7020****Date comandă**

Numărul de comandă	251545 HB7020
GTIN	4045197948755
Clasa articolului	21G

Descriere tehnică

Sfârâmător de aşchii	WSM
Materialul sculei	Carbura
Codificare finisare / degroşare	Degroşare
Avans f	0,25 - 0,45 mm/rot
Aplicația principală	P
Categorie	HB7020
Adâncime de tăiere a_p	0,5 - 4 mm
Viteză de aşchiere v_c Aplicație principală	120 - 350 m/min
Rază la colț	0,8 mm
Condiție de tăiere	ușor întreruptă
Cod ISO Plăcuță amovibilă	TNMG 160408
Numărul de schimbări / tăișuri	6

Toleranță	M
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire