

**Garant****WNMG 060408 Wiper, Categorie: HB7020****Date comandă**

Numărul de comandă	252065 HB7020
GTIN	4045197948779
Clasa articolului	21G

**Descriere tehnică**

Adâncime de tăiere $a_p$	0,5 - 4 mm
Aplicația principală	P
Avans $f$	0,25 - 0,45 mm/rot
Materialul sculei	Carbura
Sfârșământor de așchii	WSM
Codificare finisare / degroșare	Degroșare
Rază la colț	0,8 mm
Viteză de așchiere $v_c$ Aplicație principală	120 - 350 m/min
Condiție de tăiere	ușor întreruptă
Categorie	HB7020
Cod ISO Plăcuță amovibilă	WNMG 060408
Numărul de schimbări / tășuri	6

Toleranță	M
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire