

Garant**DNMG 150608 Wiper, Categorie: HB7020****Date comandă**

Numărul de comandă	250763 HB7020
GTIN	4045197948731
Clasa articolului	21G

Descriere tehnică

Materialul sculei	Carbura
Sfârâmător de aşchii	WSM
Condiție de tăiere	ușor întreruptă
Codificare finisare / degroșare	Degroșare-finisare
Adâncime de tăiere a_p	0,5 - 4 mm
Rază la colț	0,8 mm
Categorie	HB7020
Aplicația principală	P
Viteză de aşchiere v_c Aplicație principală	120 - 350 m/min
Avans f	0,3 - 0,45 mm/rot
Cod ISO Plăcuță amovibilă	DNMG 150608

Numărul de schimbări / tășuri	4
Toleranță	M
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire