

Garant**WNMG 080412 Wiper, Categorie: HB7020****Date comandă**

Numărul de comandă	252073 HB7020
GTIN	4045197948793
Clasa articolului	21G

Descriere tehnică

Rază la colț	1,2 mm
Adâncime de tăiere a_p	0,5 - 4 mm
Materialul sculei	Carbura
Avans f	0,25 - 0,45 mm/rot
Aplicația principală	P
Viteză de așchiere v_c Aplicație principală	120 - 350 m/min
Condiție de tăiere	ușor întreruptă
Categorie	HB7020
Codificare finisare / degroșare	Degroșare
Sfărâmător de așchii	WSM
Cod ISO Plăcuță amovibilă	WNMG 080412
Numărul de schimbări / tășuri	6

Toleranță	M
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire