

**Garant****CCMT 060202 Wiper, Categorie: HB7020****Date comandă**

Numărul de comandă	260051 HB7020
GTIN	4045197948809
Clasa articolului	21G

**Descriere tehnică**

Condiție de tăiere	ușor întreruptă
Rază la colț	0,2 mm
Codificare finisare / degroșare	Degroșare-finisare
Adâncime de tăiere $a_p$	0,2 - 1 mm
Avans $f$	0,15 - 0,3 mm/rot
Sfărâmător de așchii	WSS
Viteză de așchiere $v_c$ Aplicație principală	150 - 400 m/min
Categorie	HB7020
Materialul sculei	Carbura
Aplicația principală	P
Cod ISO Plăcuță amovibilă	CCMT 060202

Numărul de schimbări / tășuri	2
Toleranță	MF
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire