

**Garant****Ruletă mm/inch, Lungime: 3m**

## Date comandă

Numărul de comandă	461910 3
GTIN	4045197949295
Clasa articolului	41H

## Descriere

### Execuție:

O ruletă de calitate deosebită cu o carcasă din poliamidă armată cu fibre de sticlă și retur automat al benzii.

Pentru o prindere perfectă, suprafețele de contact și butonul de oprire sunt acoperite cu **Haptoprene din două componente**.

Lagărele de alunecare cu teflon asigură o alunecare ușoară și o funcționare extrem de ușoară.

**Amortizorul inovator** din cauciuc special preia energia de recul și protejează articulația mâinii.

**Profil de aluminiu folosit** pe partea inferioară pentru o poziționare precisă.

Lacul transparent special protejează eficient banda împotriva uzurii. Corecția antireflexie suplimentară asigură buna vizibilitate indiferent de condițiile de lumină.

Gradație mm/inch

## Descriere tehnică

Lungimea benzii	3 m
Lungime carcasă	62 mm
Înălțime carcasă	59 mm
Lățime carcasă	26 mm

Lățimea benzii	13 mm
Standard	EG II
Calibrarea	G1
Citire comutabilă	mm / inch
Tip produs	Ruletă

## Servicii

CalibrareRuletă Lungime maximă 5 m	026240 5
------------------------------------	----------