

Garant**Bolț de pretensionare și poziționare, Ød1×lungime l1: 20X30mm**

Date comandă

| | |
|--------------------|---------------|
| Numărul de comandă | 370105 20X30 |
| GTIN | 4045197949417 |
| Clasa articolului | 31E |

Descriere

Avantaj:

- Datorită pretensionării arcului, nu se suprasolicită mecanismul interior și astfel uzura este redusă.
- Cu amortizarea vibrațiilor.
- Cu autoblocare, fără desfacere accidentală în caz de vibrații.
- Precizie mare de re poziționare de $\pm 0,03$ mm.
- Formă plată.
- Simplu de utilizat.

Aplicație:

Pentru prindere, fixare, reglare, schimbare și asigurare rapidă a pieselor, plăcilor, dispozitivelor etc.

Material:

Oțel de îmbunătățire, brunat

Descriere tehnică

| | |
|-------------------------|---------|
| Deschiderea cheii l_2 | 6 mm |
| Lungime l_2 | 13,6 mm |

| | |
|-----------------------------------|--------------------------|
| Deschiderea cheii l_1 | 38 mm |
| Lungime l_3 | 10 mm |
| Forță de fixare | 6 kN |
| pentru plăci de fixare $\pm 0,05$ | 25 mm |
| Tip produs | Bolțuri de pretensionare |