

**Garant****Șubler digital de adâncime IP67 cu ieșire de date, Domeniu de măsurare: 300mm****Date comandă**

Numărul de comandă	418682 300
GTIN	4045197949745
Clasa articolului	41A

**Descriere****Execuție:**

**Afișaj LCD foarte mare, cu contrast puternic, cu înălțimea cifrelor de 11,5 mm.** Durată de funcționare a bateriilor foarte mare datorită sistemului de măsurare modern, eficient din punct de vedere energetic. După 20 de minute, sistemul comută automat în modul economic și poate fi reactivat prin simpla mișcare a cursorului. Se mențin valoarea măsurată și punctul zero. Carcasă din 2 componente cu **suprafață Haptoprene care asigură o mânăuire confortabilă.** Suprafețele de măsurare sunt lepuite cu precizie. Riglă de măsurare frontală prevăzută cu știft fin de măsurare călit, Ø 1,5 mm, lungime 5 mm. Cu Preset (ajustarea inițială a valorii).

**Funcționare:**

IP67: Protecție la scufundare ocazională în apă și protecție la pătrunderea de praf (etanșeitate la praf) precum și protecție completă la atingere.

**Livrare:**

Inclusiv 1 baterie Cod 081560 Ref. CR2032.

**Accesorii opționale:**

Talpă suplimentară, lungă de 320 mm, Cod 418689, vârf pentru măsurarea distanțelor Cod 418630.

Cablu de date Cod 498948, interfață pentru tastatură Cod 498963.

**Descriere tehnică**

Cod produs baterii/acumulatoare conținute	081560 CR2032
Interfață	Interfață RS232C
Interfață	Interfață USB

Domeniu de măsurare	0 - 300 mm
Număr de baterii incluse	1
Lungimea tălpii	100 mm
Citire comutabilă	0,0005 inch
Citire comutabilă	0,01 mm
Calibrarea	A1
Secțiunea riglei de măsurare	16×3,5 mm
Clasă de protecție IP	IP 67
Alimentare cu energie	Cu baterii
Abatere de măsurare E MPE	±0,03 mm
Standard	ISO 13385
Citire comutabilă	mm / inch
Funcție Preset (presetare)	da
Decuplare automată	da
Tehnică de măsurare	digital
Material	Oțel superior, INOX
Toate componentele	călit
Ambalaj	Cutie stabilă
Tip produs	Șublere de adâncime

## Servicii

Calibrare DAkkSȘublere / Șublere de adâncime Domeniu de măsurare maxim 300 mm	021010 300
CalibrareȘublere / șublere de adâncime Domeniu de măsurare maxim 300 mm	021000 300

## Accesorii

Interfață pentru tastaturăUSB Tip G2	498963 G2
Cablu de conectare Tip USB2	498948 USB2

Celulă buton / baterie specială Tip de baterii CR2032	081560 CR2032
Cablu de conectare Tip R2	498948 R2
Bază de măsurare suplimentar individual Lungimea tălpii 180 mm	418744 180
Bază de măsurare suplimentar individual Lungimea tălpii 260 mm	418744 260
Bază de măsurare suplimentar individual Lungimea tălpii 320 mm	418744 320
Vârf pentru măsurarea distanțelor Ø 4 mm	418630
Capac pentru șubler Tip B	412237 B
Capac pentru șubler Tip D	412237 D
Șurub pentru suport de măsurător de adâncime	412236