

**Garant****Prelungire pentru tarod cu dispozitiv de strângere rapidă, Tip: 7****Date comandă**

|                    |               |
|--------------------|---------------|
| Numărul de comandă | 338460 7      |
| GTIN               | 4045197953148 |
| Clasa articolului  | 31M           |

**Descriere****Execuție:**

- **Execuție lungă.**
- **Transmiterea momentului de rotație se realizează prin pătrat.**
- **Capătul anterior al prelungirii este prevăzut cu un dispozitiv de schimbare rapidă.**
- **Capătul posterior al prelungirii corespunde DIN, astfel încât prelungirea să poată fi prinsă și în capete cu schimbare rapidă pentru tarod sau bușe elastice tip ER pentru tarod cu pătrat.**

**Avantaj:**

- **Schimbare cu economie de timp și precizie de re poziționare a tarozilor, cu ajutorul cuplajului de schimbare rapidă.**
- **Aproape orice combinație de prelungitoare datorită diametrelor identice  $D_3$  resp. pătratului de antrenare  $K_2$ .**

**Aplicație:**

Pentru filetare în locuri inaccesibile, ca de exemplu în degajări adânci, trepte, margini proeminente ale dispozitivelor, pentru fileturi interioare extrem de adânci sau direct în pereții pieselor turnate.

**Adaptat pentru:**

Portsculă pentru capete cu schimbare rapidă pentru tarod sau pentru bușe elastice ER pentru tarod cu pătrat.

## Descriere tehnică

|   |             |
|---|-------------|
| Pentru $\varnothing$ cozii filetate $d_2$                   | 9 mm        |
| Pentru $\varnothing$ nominal al filetului $d_1$ DIN 371     | M9          |
| Prelungitor $K_2$   | 9 mm        |
| Pentru $\varnothing$ nominal al filetului $d_1$ DIN 374/376 | M12         |
| $\varnothing$ prelungitorului $D_3$                         | 12 mm       |
| Prelungitor $L_2$   | 45 mm       |
| Prelungitor $\varnothing D_4$                               | 18 mm       |
| Prelungitor $L_3$   | 145 mm      |
| Tip produs  | Prelungitor |