



## HOLEX CleverDrill Burghiu elicoidal HSS, neacoperită, Ø DC h8: 8 mm



### Date comandă

Numărul de comandă	113005 8
GTIN	4045197952493
Clasa articolului	12B

### Descriere

#### Execuție:

Burghiu stabil pentru toate aplicațiile standard. Comportament îmbunătățit la găurire datorită ascuțirii în cruce. Grosime și conicitate standard a miezului. Profil ascuțit. Suprafață: Canal elicoidal.

Răcire interioară: nu

Standard: DIN 1897

Toleranță Ø nominal: h8

Unghiul la vârf: 130 grad

Număr de dinți Z: 2

adâncime maximă de găurire recomandată  $L_2$ : 25 mm

Lungimea canalului de aşchii  $L_c$ : 37 mm

Lungimea totală L: 79 mm

Ø cozii  $D_s$ : 8 mm

Avans f pentru oțel < 750 N/mm<sup>2</sup>: 0,1 mm/rot

### Descriere tehnică

adâncime maximă de găurire recomandată $L_2$	25 mm
Toleranță Ø nominal	h8
Lungimea canalului de aşchii $L_c$	37 mm
Ø nominal $D_c$	8 mm
Lungimea totală L	79 mm
Standard	DIN 1897
Număr de dinți Z	2

Avans f pentru oțel < 750 N/mm <sup>2</sup>	0,1 mm/rot
Ø cozii D <sub>s</sub>	8 mm
Unghiul la vârf	130 grad
Serie	HOLEX CleverDrill
Strat de acoperire	neacoperită
Materialul sculei	HSS
Tip	N
Coadă tip	Coadă cilindrică
Răcire interioară	nu
Inel colorat	fără
Tip produs	Burghiu elicoidal

## Accesorii

HOLEX Clever Drill Set de burghie scurte HSS Cod 113005,  
tip N cu casetă Tip 1-10

113510 1-10