


**HOLEX CleverDrill Burghiu elicoidal HSS, neacoperită, Ø DC h8: 9,8 mm**

**Date comandă**

Numărul de comandă	113005 9,8
GTIN	4045197952677
Clasa articolului	12B

**Descriere**
**Execuție:**

Burghiu stabil pentru toate aplicațiile standard. Comportament îmbunătățit la găurire datorită ascuțirii în cruce. Grosime și conicitate standard a miezului. Profil ascuțit. Suprafață: Canal elicoidal.

**Recomandare:**
**Adâncimea maximă de găurire:**

$$L_2 = L_c - 1,5 \times D_c$$

Răcire interioară: nu

Standard: DIN 1897

Toleranță Ø nominal: h8

Unghiul la vârf: 130 grad

Număr de dinți Z: 2

adâncime maximă de găurire recomandată  $L_2$ : 28,3 mm

Lungimea canalului de aşchii  $L_c$ : 43 mm

Lungimea totală L: 89 mm

Ø cozii  $D_s$ : 9,8 mm

Avans f pentru oțel < 750 N/mm<sup>2</sup>: 0,1 mm/rot

**Descriere tehnică**

Lungimea canalului de aşchii $L_c$	43 mm
adâncime maximă de găurire recomandată $L_2$	28,3 mm
Standard	DIN 1897
Toleranță Ø nominal	h8
Ø cozii $D_s$	9,8 mm

Ø nominal D <sub>c</sub>	9,8 mm
Lungimea totală L	89 mm
Număr de dinți Z	2
Avans f pentru oțel < 750 N/mm <sup>2</sup>	0,1 mm/rot
Unghiul la vârf	130 grad
Serie	HOLEX CleverDrill
Strat de acoperire	neacoperită
Materialul sculei	HSS
Tip	N
Coadă tip	Coadă cilindrică
Răcire interioară	nu
Inel colorat	fără
Tip produs	Burghiu elicoidal