


HOLEX CleverDrill Burghiu elicoidal HSS, neacoperită, Ø DC h8: 11,8 mm

Date comandă

Numărul de comandă	113005 11,8
GTIN	4045197952745
Clasa articolului	12B

Descriere
Execuție:

Burghiu stabil pentru toate aplicațiile standard. Comportament îmbunătățit la găurire datorită ascuțirii în cruce. Grosime și conicitate standard a miezului. Profil ascuțit. Suprafață: Canal elicoidal.

Recomandare:
Adâncimea maximă de găurire:

$$L_2 = L_c - 1,5 \times D_c$$

Răcire interioară: nu

Standard: DIN 1897

Toleranță Ø nominal: h8

Unghiul la vârf: 130 grad

Număr de dinți Z: 2

adâncime maximă de găurire recomandată L_2 : 29,3 mm

Lungimea canalului de aşchii L_c : 47 mm

Lungimea totală L: 95 mm

Ø cozii D_s : 11,8 mm

Avans f pentru oțel < 750 N/mm²: 0,1 mm/rot

Descriere tehnică

Număr de dinți Z	2
adâncime maximă de găurire recomandată L_2	29,3 mm
Standard	DIN 1897
Ø cozii D_s	11,8 mm
Lungimea totală L	95 mm

Toleranță Ø nominal	h8
Avans f pentru oțel < 750 N/mm ²	0,1 mm/rot
Ø nominal D _c	11,8 mm
Lungimea canalului de așchii L _c	47 mm
Unghiul la vârf	130 grad
Serie	HOLEX CleverDrill
Strat de acoperire	neacoperită
Materialul sculei	HSS
Tip	N
Coadă tip	Coadă cilindrică
Răcire interioară	nu
Inel colorat	fără
Tip produs	Burghiu elicoidal