



## HOLEX CleverDrill Burghiu elicoidal HSS, neacoperită, Ø DC h8: 20 mm



### Date comandă

Numărul de comandă	113005 20
GTIN	4045197952929
Clasa articolului	12B

### Descriere

#### Execuție:

Burghiu stabil pentru toate aplicațiile standard. Comportament îmbunătățit la găurire datorită ascuțirii în cruce. Grosime și conicitate standard a miezului. Profil ascuțit. Suprafață: Canal elicoidal.

#### Recomandare:

##### Adâncimea maximă de găurire:

$$L_2 = L_C - 1,5 \times D_C$$

Răcire interioară: nu

Standard: DIN 1897

Toleranță Ø nominal: h8

Unghiul la vârf: 130 grad

Număr de dinți Z: 2

adâncime maximă de găurire recomandată  $L_2$ : 36 mm

Lungimea canalului de aşchii  $L_C$ : 66 mm

Lungimea totală L: 131 mm

Ø cozii  $D_s$ : 20 mm

Avans f pentru oțel < 750 N/mm<sup>2</sup>: 0,2 mm/rot

### Descriere tehnică

Număr de dinți Z	2
adâncime maximă de găurire recomandată $L_2$	36 mm
Toleranță Ø nominal	h8
Ø nominal $D_C$	20 mm
Standard	DIN 1897

Lungimea totală L	131 mm
Ø cozii D <sub>s</sub>	20 mm
Lungimea canalului de aşchii L <sub>c</sub>	66 mm
Avans f pentru oţel < 750 N/mm <sup>2</sup>	0,2 mm/rot
Unghiul la vârf	130 grad
Serie	HOLEX CleverDrill
Strat de acoperire	neacoperită
Materialul sculei	HSS
Tip	N
Coadă tip	Coadă cilindrică
Răcire interioară	nu
Inel colorat	fără
Tip produs	Burghiu elicoidal