



HOLEX CleverDrill Burghiu elicoidal HSS, neacoperită, Ø DC h8: 8,5 mm



Date comandă

Numărul de comandă	113005 8,5
GTIN	4045197952547
Clasa articolului	12B

Descriere

Execuție:

Burghiu stabil pentru toate aplicațiile standard. Comportament îmbunătățit la găurire datorită ascuțirii în cruce. Grosime și conicitate standard a miezului. Profil ascuțit. Suprafață: Canal elicoidal.

Recomandare:

Adâncimea maximă de găurire:

$$L_2 = L_c - 1,5 \times D_c$$

Răcire interioară: nu

Standard: DIN 1897

Toleranță Ø nominal: h8

Unghiul la vârf: 130 grad

Număr de dinți Z: 2

adâncime maximă de găurire recomandată L_2 : 24,3 mm

Lungimea canalului de aşchii L_c : 37 mm

Lungimea totală L: 79 mm

Ø cozii D_s : 8,5 mm

Avans f pentru oțel < 750 N/mm²: 0,1 mm/rot

Descriere tehnică

Ø cozii D_s	8,5 mm
Ø nominal D_c	8,5 mm
Număr de dinți Z	2
adâncime maximă de găurire recomandată L_2	24,3 mm
Avans f pentru oțel < 750 N/mm ²	0,1 mm/rot

Toleranță Ø nominal	h8
Lungimea canalului de aşchii L _c	37 mm
Lungimea totală L	79 mm
Standard	DIN 1897
Unghiul la vârf	130 grad
Serie	HOLEX CleverDrill
Strat de acoperire	neacoperită
Materialul sculei	HSS
Tip	N
Coadă tip	Coadă cilindrică
Răcire interioară	nu
Inel colorat	fără
Tip produs	Burghiu elicoidal