



HOLEX CleverDrill Burghiu elicoidal HSS, neacoperită, Ø DC h8: 4,1 mm



Date comandă

Numărul de comandă	113005 4,1
GTIN	4045197952103
Clasa articolului	12B

Descriere

Execuție:

Burghiu stabil pentru toate aplicațiile standard. Comportament îmbunătățit la găurire datorită ascuțirii în cruce. Grosime și conicitate standard a miezului. Profil ascuțit. Suprafață: Canal elicoidal.

Recomandare:

Adâncimea maximă de găurire:

$$L_2 = L_c - 1,5 \times D_c$$

Răcire interioară: nu

Standard: DIN 1897

Toleranță Ø nominal: h8

Unghiul la vârf: 130 grad

Număr de dinți Z: 2

adâncime maximă de găurire recomandată L_2 : 15,9 mm

Lungimea canalului de aşchii L_c : 22 mm

Lungimea totală L: 55 mm

Ø cozii D_s : 4,1 mm

Avans f pentru oțel < 750 N/mm²: 0,05 mm/rot

Descriere tehnică

Standard	DIN 1897
Ø cozii D_s	4,1 mm
Lungimea totală L	55 mm
Avans f pentru oțel < 750 N/mm ²	0,05 mm/rot
Număr de dinți Z	2

Lungimea canalului de așchii L_c	22 mm
Toleranță \varnothing nominal	h8
adâncime maximă de găurire recomandată L_2	15,9 mm
\varnothing nominal D_c	4,1 mm
Unghiul la vârf	130 grad
Serie	HOLEX CleverDrill
Strat de acoperire	neacoperită
Materialul sculei	HSS
Tip	N
Coadă tip	Coadă cilindrică
Răcire interioară	nu
Inel colorat	fără
Tip produs	Burghiu elicoidal