



HOLEX CleverDrill Burghiu elicoidal HSS, neacoperită, Ø DC h8: 13,5 mm



Date comandă

Numărul de comandă	113005 13,5
GTIN	4045197952783
Clasa articolului	12B

Descriere

Execuție:

Burghiu stabil pentru toate aplicațiile standard. Comportament îmbunătățit la găurire datorită ascuțirii în cruce. Grosime și conicitate standard a miezului. Profil ascuțit. Suprafață: Canal elicoidal.

Răcire interioară: nu

Standard: DIN 1897

Toleranță Ø nominal: h8

Unghiul la vârf: 130 grad

Număr de dinți Z: 2

adâncime maximă de găurire recomandată L_2 : 33,75 mm

Lungimea canalului de aşchii L_c : 54 mm

Lungimea totală L: 107 mm

Ø cozii D_s : 13,5 mm

Avans f pentru oțel < 750 N/mm²: 0,16 mm/rot

Descriere tehnică

Standard	DIN 1897
Lungimea totală L	107 mm
Lungimea canalului de aşchii L_c	54 mm
Ø cozii D_s	13,5 mm
Avans f pentru oțel < 750 N/mm ²	0,16 mm/rot
Ø nominal D_c	13,5 mm
Toleranță Ø nominal	h8

Număr de dinți Z	2
adâncime maximă de găurire recomandată L ₂	33,75 mm
Unghiul la vârf	130 grad
Serie	HOLEX CleverDrill
Strat de acoperire	neacoperită
Materialul sculei	HSS
Tip	N
Coadă tip	Coadă cilindrică
Răcire interioară	nu
Inel colorat	fără
Tip produs	Burghiu elicoidal