



HOLEX CleverDrill Burghiu elicoidal HSS, neacoperită, Ø DC h8: 3,2 mm



Date comandă

Numărul de comandă	113005 3,2
GTIN	4045197952011
Clasa articolului	12B

Descriere

Execuție:

Burghiu stabil pentru toate aplicațiile standard. Comportament îmbunătățit la găurire datorită ascuțirii în cruce. Grosime și conicitate standard a miezului. Profil ascuțit. Suprafață: Canal elicoidal.

Răcire interioară: nu

Standard: DIN 1897

Toleranță Ø nominal: h8

Unghiul la vârf: 130 grad

Număr de dinți Z: 2

adâncime maximă de găurire recomandată L_2 : 13,2 mm

Lungimea canalului de aşchii L_c : 18 mm

Lungimea totală L: 49 mm

Ø cozii D_s : 3,2 mm

Avans f pentru oțel < 750 N/mm²: 0,05 mm/rot

Descriere tehnică

adâncime maximă de găurire recomandată L_2	13,2 mm
Avans f pentru oțel < 750 N/mm ²	0,05 mm/rot
Număr de dinți Z	2
Ø cozii D_s	3,2 mm
Standard	DIN 1897
Lungimea totală L	49 mm
Ø nominal D_c	3,2 mm

Lungimea canalului de așchii L _c	18 mm
Toleranță Ø nominal	h8
Unghiul la vârf	130 grad
Serie	HOLEX CleverDrill
Strat de acoperire	neacoperită
Materialul sculei	HSS
Tip	N
Coadă tip	Coadă cilindrică
Răcire interioară	nu
Inel colorat	fără
Tip produs	Burghiu elicoidal