


HOLEX CleverDrill Burghiu elicoidal HSS, neacoperită, Ø DC h8: 2,5 mm

Date comandă

Numărul de comandă	113005 2,5
GTIN	4045197951946
Clasa articolului	12B

Descriere
Execuție:

Burghiu stabil pentru toate aplicațiile standard. Comportament îmbunătățit la găurire datorită ascuțirii în cruce. Grosime și conicitate standard a miezului. Profil ascuțit. Suprafață: Canal elicoidal.

Răcire interioară: nu

Standard: DIN 1897

Toleranță Ø nominal: h8

Unghiul la vârf: 130 grad

Număr de dinți Z: 2

adâncime maximă de găurire recomandată L_2 : 10,25 mm

Lungimea canalului de aşchii L_c : 14 mm

Lungimea totală L: 43 mm

Ø cozii D_s : 2,5 mm

Avans f pentru oțel < 750 N/mm²: 0,05 mm/rot

Descriere tehnică

adâncime maximă de găurire recomandată L_2	10,25 mm
Avans f pentru oțel < 750 N/mm ²	0,05 mm/rot
Lungimea totală L	43 mm
Standard	DIN 1897
Lungimea canalului de aşchii L_c	14 mm
Număr de dinți Z	2
Ø cozii D_s	2,5 mm

Toleranță Ø nominal	h8
Ø nominal D _c	2,5 mm
Unghiul la vârf	130 grad
Serie	HOLEX CleverDrill
Strat de acoperire	neacoperită
Materialul sculei	HSS
Tip	N
Coadă tip	Coadă cilindrică
Răcire interioară	nu
Inel colorat	fără
Tip produs	Burghiu elicoidal

Accesorii

HOLEX Clever Drill Set de burghie scurte HSS Cod 113005,
tip N cu casetă Tip 1-10

113510 1-10