



HOLEX CleverDrill Burghiu elicoidal HSS, neacoperită, Ø DC h8: 4,2 mm



Date comandă

Numărul de comandă	113005 4,2
GTIN	4045197952110
Clasa articolului	12B

Descriere

Execuție:

Burghiu stabil pentru toate aplicațiile standard. Comportament îmbunătățit la găurire datorită ascuțirii în cruce. Grosime și conicitate standard a miezului. Profil ascuțit. Suprafață: Canal elicoidal.

Recomandare:

Adâncimea maximă de găurire:

$$L_2 = L_c - 1,5 \times D_c$$

Răcire interioară: nu

Standard: DIN 1897

Toleranță Ø nominal: h8

Unghiul la vârf: 130 grad

Număr de dinți Z: 2

adâncime maximă de găurire recomandată L_2 : 15,7 mm

Lungimea canalului de aşchii L_c : 22 mm

Lungimea totală L: 55 mm

Ø cozii D_s : 4,2 mm

Avans f pentru oțel < 750 N/mm²: 0,05 mm/rot

Descriere tehnică

Avans f pentru oțel < 750 N/mm ²	0,05 mm/rot
Lungimea canalului de aşchii L_c	22 mm
Standard	DIN 1897
Număr de dinți Z	2
adâncime maximă de găurire recomandată L_2	15,7 mm

Lungimea totală L	55 mm
Toleranță Ø nominal	h8
Ø nominal D _c	4,2 mm
Ø cozii D _s	4,2 mm
Unghiul la vârf	130 grad
Serie	HOLEX CleverDrill
Strat de acoperire	neacoperită
Materialul sculei	HSS
Tip	N
Coadă tip	Coadă cilindrică
Răcire interioară	nu
Inel colorat	fără
Tip produs	Burghiu elicoidal