



HOLEX CleverDrill Burghiu elicoidal HSS, neacoperită, Ø DC h8: 18,5 mm



Date comandă

Numărul de comandă	113005 18,5
GTIN	4045197952899
Clasa articolului	12B

Descriere

Execuție:

Burghiu stabil pentru toate aplicațiile standard. Comportament îmbunătățit la găurire datorită ascuțirii în cruce. Grosime și conicitate standard a miezului. Profil ascuțit. Suprafață: Canal elicoidal.

Răcire interioară: nu

Standard: DIN 1897

Toleranță Ø nominal: h8

Unghiul la vârf: 130 grad

Număr de dinți Z: 2

adâncime maximă de găurire recomandată L_2 : 36,25 mm

Lungimea canalului de așchii L_c : 64 mm

Lungimea totală L: 127 mm

Ø cozii D_s : 18,5 mm

Avans f pentru oțel < 750 N/mm²: 0,2 mm/rot

Descriere tehnică

Număr de dinți Z	2
Ø cozii D_s	18,5 mm
Lungimea totală L	127 mm
Avans f pentru oțel < 750 N/mm ²	0,2 mm/rot
Toleranță Ø nominal	h8
Standard	DIN 1897
Lungimea canalului de așchii L_c	64 mm

Ø nominal D _c	18,5 mm
adâncime maximă de găurire recomandată L ₂	36,25 mm
Unghiul la vârf	130 grad
Serie	HOLEX CleverDrill
Strat de acoperire	neacoperită
Materialul sculei	HSS
Tip	N
Coadă tip	Coadă cilindrică
Răcire interioară	nu
Inel colorat	fără
Tip produs	Burghiu elicoidal