



## Mandrină pentru bușe elastice tip ER, HSK-A 63 A = 160, pentru dimensiuni de bușe elastice ER: 32



### Date comandă

Numărul de comandă	305439 32
GTIN	4045197953780
Clasa articolului	32A

### Descriere

#### Execuție:

Cu gaură pentru cip Baluff/cip RFID.

- **Toate conurile sunt superfinisate (funcționare silențioasă!).**
- **Nu are șurub de reglare axial.**
- **Suprafețele frontale ale conului tip HSK sunt rectificat.**

#### Aplicație:

Pentru fixarea sculelor cu coadă cilindrică în bușele elastice ER conform DIN 6499 – Forma A și B.

#### Livrare:

Inclusiv piuliță de strângere High-Speed acoperită.

#### Accesorii opționale:

Conductă de răcire Cod 309880, cheie tubulară Cod 309890, bușe elastice ER Cod 308881 – 309434, cheie de strângere ER Cod 309680 sau 613300.

### Descriere tehnică

Pentru bușe elastice tip ER	32
Lungime activă dimensiune A	160 mm
Ø exterior D	50 mm
Gama de prindere	2 - 20 mm
Suport	HSK-A 63 A = 160
Normă pentru suport	ISO 12164-1

Normă pentru suport	DIN 69893
Normă pentru suport	DIN 69882-6
Forma	A
Calitatea echilibrării G la turația	G 6,3 la 20000 min <sup>-1</sup>
Concentricitate	≤ 3 μm
Strategie de așchiere	HSC
Gaură Balluffchip	da
Tip produs	Mandrină cu bucușă elastică

---

## Accesorii

Cheie de strângere ER Pentru mandrina ER 32	309680 32
---	-----------