



Mandrină pentru bușe elastice tip ER, HSK-A 100 A = 160, pentru dimensiuni de bușe elastice ER: 25



Date comandă

| | |
|--------------------|---------------|
| Numărul de comandă | 305517 25 |
| GTIN | 4045197954312 |
| Clasa articolului | 32A |

Descriere

Execuție:

Cu gaură pentru cip Baluff/cip RFID.

- **Toate conurile sunt superfinisate (funcționare silențioasă!).**
- **Nu are șurub de reglare axial.**
- **Suprafețele frontale ale conului tip HSK sunt rectificat.**

Aplicație:

Pentru fixarea sculelor cu coadă cilindrică în bușele elastice ER conform DIN 6499 – Forma A și B.

Livrare:

Inclusiv piuliță de strângere High-Speed acoperită.

Accesorii opționale:

Conductă de răcire Cod 309880, cheie tubulară Cod 309890, bușe elastice ER Cod 308881 – 309434, cheie de strângere ER Cod 309680 sau 613300.

Descriere tehnică

| | |
|-----------------------------|-------------------|
| Ø exterior D | 42 mm |
| Lungime activă dimensiune A | 160 mm |
| Pentru bușe elastice tip ER | 25 |
| Gama de prindere | 1 - 16 mm |
| Suport | HSK-A 100 A = 160 |

| | |
|-------------------------------------|----------------------------------|
| Normă pentru suport | ISO 12164-1 |
| Normă pentru suport | DIN 69882-6 |
| Normă pentru suport | DIN 69893 |
| Forma | A |
| Calitatea echilibrării G la turația | G 6,3 la 20000 min ⁻¹ |
| Concentricitate | ≤ 3 μm |
| Strategie de aşchiere | HSC |
| Gaură Balluffchip | da |
| Tip produs | Mandrină cu bucă elastică |

Accesorii

| | |
|---|-----------|
| Cheie de strângere ER Pentru mandrina ER 25 | 309680 25 |
|---|-----------|