

Cuțit de strunjit, pe stânga, Mărime coadă / plăcuță: 16/12mm**Date comandă**

Numărul de comandă	251113 16/12
GTIN	4045197954459
Clasa articolului	21T

Descriere tehnică

Pârghie cu articulație	259015 2
Lungime cap L ₁	26 mm
Portplăcuță	259031 20
Set de știfturi elastice	259047 2
Lungimea totală L	100 mm
Lățimea funcțională L ₄	20 mm
Plăcuță amovibilă compatibilă	SN.. 1204..
Cod ISO Suport	PSSNR/L 1616H12
Mărimea plăcuței	12 mm
Mărime coadă	16 mm
Set de arcuri	259044 2
Șurub pentru pârghia cu articulație	259018 2
Standard	DIN ISO 5610
Tip de utilizare	pe stânga
Răcire interioară	nu
Unghi de reglare κ	45 grad
Utilizare	Strunjire frontală

Utilizare	Strunjire longitudinală pe exterior
Tip produs	Cuțit de strunjit

Accesorii

Bit de precizie pentru șurubul hexagonal, 1/4 țoli E 6,3
Hexagon 3 mm

674242 3

Șurubelniță dinamometricăcu scală, suport pentru tije
interschimbabile Momentul maxim 500 cNm

659957 500