

Mitutoyo**Șubler digital cu sistem AOS și comutare mm / inch, Domeniu de măsurare: 150mm****Date comandă**

Numărul de comandă	412639 150
GTIN	4946368667751
Clasa articolului	44A

Descriere**Execuție:**

- **Riglă gradată absolută, permite măsurare rapidă și precisă, fără punerea la zero.**
- **Consum redus de energie electrică (20000 de ore de utilizare continuă), afișarea încărcării bateriei.**

Rezultatul măsurătorii afișat cu cifre ușor lizibile (înălțime 9 mm). Sistemul de măsurare electromagnetic **AOS (Advanced Onsite Sensor)** oferă protecție mărită împotriva apei și prafului.

Cu comutare mm / inch.

Cu **rolă de acționare.**

Livrare:

Inclusiv 1 baterie Cod 081560 Ref. 357.

Accesorii opționale:

Capac pentru compartimentul de baterii Cod 412239 Ref. B.

Descriere tehnică

Cod produs baterii/acumulatori conținute	081560 357
Tijă de adâncime	dreptunghiular - 3,7×1,4
Rolă de acționare	da
Citire comutabilă	mm / inch
Durată de funcționare (Autonomie acumulatori)	20000 h
Standard	ISO 13385

Domeniu de măsurare	0 - 150 mm
Tijă adâncime existentă	da
Citire	0,01 mm
Lungimea ciocului	40 mm
Citire	0,0005 inch
Număr de baterii incluse	1
Înălțime cifre afișaj LCD	9 mm
Calibrarea	A1
Alimentare cu energie	Cu baterii
Abatere de măsurare E MPE	±0,02 mm
Procedeu de măsurare al aparatului de măsurat	Procedeu electromagnetic inductiv
Tehnică de măsurare	digital
Material	Oțel superior, INOX
Toate componentele	călit
Ambalaj	Cutie stabilă
Tip produs	Șubler universal

Servicii

CalibrareȘublere / șublere de adâncime Domeniu de măsurare maxim 200 mm	021000 200
Calibrare DAkkSȘublere / Șublere de adâncime Domeniu de măsurare maxim 200 mm	021010 200

Accesorii

Șurub pentru tija de adâncime, metal cu 2 șuruburi	412120
Celulă buton / baterie specială Tip de baterii 357	081560 357
Capac pentru compartimentul de baterii Tip B	412239 B