



Portsculă forma B5 radială pe dreapta, lungă, Ø cozii d1: 40mm



Date comandă

Numărul de comandă	319070 40
GTIN	4045197955012
Clasa articolului	32V

Descriere

Execuție:

- Cementat HRC 58 ±2.
- Toate suprafețele funcționale rectificat.
- Cu duze sferice pentru răcire.

Aplicație:

În special pentru prelucrare exterioară.

Standard:

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

Forma: B

h_1 : 25 mm

h_2 : 34 mm

b_1 : 118 mm

b_2 : 75,5 mm

h_5 : 48 mm

h_6 : 32,5 mm

Descriere tehnică

h_2	34 mm
l_2	44 mm

b ₂	75,5 mm
Cod de culoare fixare VDI	VDI 40
h ₁	25 mm
Ø cozii d ₁	40 mm
h ₆	32,5 mm
b ₁	118 mm
l ₁	22 mm
h ₅	48 mm
Forma	B
Tip produs	Portscule tipVDI

Accesorii

Cheie de montaj pentru duză cu bilă Referință 10	319003 10
--	-----------