



CleverDrill Burghiu elicoidal lung HSS N, neacoperită, Ø DC h8: 12 mm



Date comandă

| | |
|--------------------|---------------|
| Numărul de comandă | 116050 12 |
| GTIN | 4045197956569 |
| Clasa articolului | 12B |

Descriere

Execuție:

HOLEX CleverDrill – Burghiu stabil pentru toate aplicațiile standard. Manifestare îmbunătățită la găurire datorită rectificării transversale. Grosimea și conicitatea miezului sunt standard. Profil ascuțit. Suprafață: Canal spiralat revenit, de culoarea bronzului.

Recomandare:

Adâncimea maximă de găurire:

$$L_2 = L_c - 1,5 \times D_c.$$

Notă:

Burghie de centrare pentru mașini CNC recomandate Cod 112120, 112140 și 112170 cu **ascuțire la vârf 142°** pentru siguranța sporită a procesului

Răcire interioară: nu

Standard: DIN 340

Toleranță Ø nominal: h8

Unghiul la vârf: 130 grad

Număr de dinți Z: 2

adâncime maximă de găurire recomandată L_2 : 116 mm

Lungimea canalului de așchii L_c : 134 mm

Lungimea totală L: 205 mm

Ø cozii D_s : 12 mm

Descriere tehnică

| | |
|------------------------------------|---------|
| Lungimea canalului de așchii L_c | 134 mm |
| Ø cozii D_s | 12 mm |
| Standard | DIN 340 |
| Toleranță Ø nominal | h8 |

| | |
|---|-------------------|
| Lungimea totală L | 205 mm |
| Ø nominal D _c | 12 mm |
| adâncime maximă de găurire recomandată L ₂ | 116 mm |
| Număr de dinți Z | 2 |
| Unghiul la vârf | 130 grad |
| Serie | HOLEX CleverDrill |
| Strat de acoperire | neacoperită |
| Materialul sculei | HSS |
| Tip | N |
| Coadă tip | Coadă cilindrică |
| Răcire interioară | nu |
| Inel colorat | fără |
| Tip produs | Burghiu elicoidal |