

Garant**Menghină din fontă, Deschidere: 1500mm****Date comandă**

Numărul de comandă	860050 1500
GTIN	4045197559722
Clasa articolului	81D

Descriere**Execuție:**

Brațe de strângere de înaltă calitate din fontă maleabilă; glisieră groasă prismatică din oțel, striată, zincată galvanic. Arbore de oțel cu funcționare silențioasă, brunat, cu filet trapezoidal și placă de presiune mobilă. Reglare rapidă instantanee, strângere sigură.

Braț de prindere mobil **cu protecție contra alunecării**, care împiedică desfacerea accidentală a clemii tensionate cu șurub. Placă de presiune mobilă, înlocuibilă fără scule de la Ref. 160.

Placa mobilă de presiune cu **rotulă de siguranță pentru șurub împiedică desfacerea** șurubului la vibrații. Transmitere maximă a forței prin **mânerul de forță** cu suprafață Haptoprene aderentă și miez PP foarte rezistent la șocuri. Structură a suprafeței rezistentă la alunecare, chiar și la mâini ude, uleioase. **Fără capac de protecție.**

Standard:**DIN 5117****Piese de schimb:**

Capac de protecție nr. 860051.

Descriere tehnică

Cursă maximă	120 mm
--------------	--------

Deschidere	1500 mm
Secțiune transversală a glisierii	35×11 mm
Tip produs	Dispozitiv de fixare

Accesorii

Set de capace de presiune 12 buc. Tip 300-2500	860051 300-2500
--	-----------------