



## Menghină din fontă, Deschidere: 400mm



### Date comandă

Numărul de comandă	860000 400
GTIN	4008158009223
Clasa articolului	83J

### Descriere

#### Execuție:

Brațe de strângere de înaltă calitate din fontă maleabilă; glisieră groasă prismatică din oțel, striată, zincată galvanic. Arbore de oțel cu funcționare silențioasă, brunat, cu filet trapezoidal și placă de presiune mobilă. Reglare rapidă instantanee, strângere sigură.

Braț de prindere mobil **cu protecție contra alunecării**, care împiedică desfacerea accidentală a clemei tensionate cu șurub. Placă de presiune mobilă, înlocuibilă fără scule de la Ref. 160. Cu capac de protecție din plastic pe suprafața presată.

Forțe de strângere până la 6000 N.

#### Standard:

**DIN 5117**

#### Piese de schimb:

Capac de protecție nr. 860115.

### Descriere tehnică

Cursă maximă	175 mm
Deschidere	400 mm

Secțiune transversală a glisierii	32×10 mm
Tip produs	Dispozitiv de fixare

---

## Accesorii

Set de capace de presiune 8 buc. Ø plăcii de presiune 37 mm	860115 37
Pereche de elemente de strângere Vario	862950