



Suport tip rolă de siguranță pentru furtun, carcasă de plastic Apă, Ø 9,5 × 13,5 mm, Tip: 14S



Date comandă

Numărul de comandă	080073 14S
GTIN	7391390327505
Clasa articolului	08A

Descriere

Execuție:

Suport tip rolă de siguranță pentru furtun cu ghidare a furtunului și tragere controlată, puternică.

Carcasă din plastic rezistentă la șocuri, închisă ermetic, pentru utilizarea în zonele cu pericol de murdărie și praf. Construcție compactă și montare simplă pe perete sau plafon, cu **posibilitate de rabatare la 180°**. **Furtun PU** recomandat pentru debite ridicate, foarte rezistent la uzură și racorduri din oțel pentru aer comprimat.

Suport tip rolă pentru furtun de apă, recomandat pentru medii umede, ideal pentru instalații de spălare, stații de alimentare cu lichid și sectorul curățare. Furtunul de apă este de culoare verde pentru a fi mai ușor deosebit.

Notă:

Pentru racord de apă, vezi Cod 080149 Ref. 1/2.

Descriere tehnică

Culoare furtun	verde
Lungimea utilă a furtunului	14 m
Presiune maximă de lucru	9 bar

Materialul carcasei	Plastic
Culoarea carcasei	albastru
Material furtun	Poliuretan
Sistem automat SCS de rulare	da
Ø interior al furtunului	9,5 mm
Racord leșire	3/8 inch
Ø exterior al furtunului	13,5 mm
Racord Intrare	3/8 inch
Înălțime carcasă	409 mm
Lățime carcasă	490 mm
Adâncime carcasă	190 mm
Adaptat pentru	Lichide
Caracteristici nume produs	Ø 9,5 × 13,5 mm
Tip produs	Suport tip rolă pentru furtun

Accesorii

Cuplaj de siguranță cu filet exterior, aluminiu Racord filet exterior 1/2 inch

080153 1/2

Cuplaj universal pentru o singură mână, cu închidere rapidă, pentru conducte de apă Filet interior de racordare 1/2 inch

080149 1/2