



## Prelungitor de siguranță pentru cablu, Tip: 17S



### Date comandă

Numărul de comandă	081192 17S
GTIN	7391390327543
Clasa articolului	08A

### Descriere

#### Execuție:

Prelungitor pentru cablu cu **sistem automat ghidat de desfășurare și înfășurare, blocare repetată per rotație. Carcasă din plastic** închisă, foarte rezistentă la rupere. **Protecție termică la suprasarcină**, cablu robust din Neopren H07RN-F cu racord de cuplare.

Montare simplă pe perete cu **posibilitate de rotire la 180°**.

#### Funcționare:

IP44: Protecție la stropirea cu apă din toate direcțiile și protecție împotriva introducerii de corpuri străine cu  $\varnothing > 1$  mm, a se feri însă de scule și de sârme.

#### Aplicație:

Ergonomie superioară datorită stării netensionate în timpul lucrului, precum și pentru asigurarea ordinii prin îndepărtarea pericolului de accidente și vătămare din cauza cablurilor aflate pe podea.

#### Notă:

Suport tip rolă pentru furtun cu acționare cu arc a se vedea la codurile de la 080066 până la 080079.

### Descriere tehnică

Lățime	190 mm
Putere nominală (desfășurat)	2400 W

Structura cablului	3G1,5
Materialul cablului	Cauciuc neopren
Tensiune nominală	250 V
Lungimea cablului	17 m
Înălțime	410 mm
Lungime	490 mm
Clasa cablului	H07RN-F
Clasă de protecție IP	IP 44
Alimentare cu energie	Alimentare la rețea
Tip ștecăr intrare	F
Tip produs	Prelungitor pentru cablu