

Garant**Teșitor HSS 100°, neacoperită, Ø exterior DC: 8mm****Date comandă**

Numărul de comandă	150023 8
GTIN	4045197959553
Clasa articolului	11M

Descriere**Execuție:**

Pentru teșirea și debavurarea ușoară și fără vibrații.

Canalele pentru evacuarea așchiilor sunt rectificate în material monobloc.

Descriere tehnică

Ø cozii D _s	6 mm
Ø exterior	8 mm
Număr de dinți Z	3
Avans f pentru oțel < 500 N/mm ²	0,09 mm/rot
Lungimea totală L	49 mm
cel mai mic Ø de teșitor pentru gaură de la	2 mm
Strat de acoperire	neacoperită
Unghi la vârf teșitor	100 grad
Materialul sculei	HSS
Standard	Normă de fabricație
Coadă tip	Coadă cilindrică cu h9
Răcire interioară	nu
Inel colorat	fără

Tip produs

Adâncitor în trepte și adâncitor conic

Date utilizator

	Se recomandă pentru	V_c	Cod ISO
Alu Termo Pl	recomandat	70 m/min	N
Aluminiu (cu așchii scurte)	recomandat	33 m/min	N
Oțel < 500 N/mm ²	recomandat	28 m/min	P
Oțel < 750 N/mm ²	recomandat	27 m/min	P
Oțel < 900 N/mm ²	indicat în anumite condiții	27 m/min	P
Umiditate minimă	recomandat		
Uscat	indicat în anumite condiții		