

Pereche de traverse LNS 100×50, Lungimea traverselor: 2700 mm



Date comandă

Numărul de comandă	991337 2700
GTIN	4058255037407
Clasa articolului	96P

Descriere

Execuție:

Profil rectangular, modelat la rece cu plăcuțe metalice sudate. Fiecare plăcuță metalică are 5 cârlige stabile, pentru distribuirea optimă a sarcinii în suportul raftului tip palet. Greutatea suportată de fiecare pereche de traverse - până la 3250 kg.

Livrare:

2 coloane pentru agățarea pe cadrul coloanei, inclusiv câte 2 știfturi de siguranță.

Culoare:

Similar RAL 2004 portocaliu **acoperit cu vopsea pulbere.**

Notă:

Noile traverse cu adâncimea de 50 mm se pot combina numai în perechi cu traversele vechi cu adâncimea de 40 mm.

Înălțime montant: 100 mm

Capacitate portantă per pereche de traverse: 1840 kg

Descriere tehnică

Capacitate portantă per pereche de traverse	1840 kg
Lungimea traverselor	2700 mm
Tip de traverse	LNS 100×50
Domeniu de utilizare	Raft de palet
Înălțime montant	100 mm
Tip produs	Traversă

